



PRESSALIT®

Pressalit Sway Norden 1030

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.

Dette produkt videreføres i nyt varenummer

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

1030000-DH5999
VVS:615062000
NRF:6190268
RSK:7821858
EAN:5708590353197

Sway Norden har et slankt og selv sikkert look. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway Norden", art. nr. 1030 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DH5 universal kombi beslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand: 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2017



Pressalit Sway Norden 1030

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.

Dette produkt videreføres i nyt varenummer

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,649 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	465x388x89 mm
Vægt emballeret	3,057 kg
Mål pr. kolli	479x399x458 mm
Vægt pr. kolli	15,285 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	8
Antal pr. palle	40
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sway Norden 1030**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.****Dette produkt videreføres i nyt varenummer**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®