




PRESSALIT®

Article	Pressalit Poubelle murale 1090
Numéro article	1090000
	VVS:777741000 NRF:7000127 EAN:5708590377599 DB: 2279059
Couleur	Blanc
Description	La Pressalit poubelle murale. Des formes arrondies et douces pour un accessoire pratique et esthétique qui facilite le nettoyage, n'occupe pas d'espace au sol et que vous pouvez actionner d'une seule main. Le seau intérieur de la poubelle murale est en plastique recyclé et peut être utilisé avec tous types de sacs en plastique ou même sans sac. Découvrez une ouverture exclusive, douce et silencieuse de la poubelle murale, qui reste ouverte jusqu'à ce que vous ayez fini de l'utiliser. La fonction de fermeture magnétique garantit que la poubelle murale reste complètement fermée. La capacité de déchets est de 2,5 L. La Pressalit poubelle murale. La poubelle est munie d'un seau intérieur pouvant être garni d'un sac plastique et convenant à des déchets humides de déteindre. Elle peut également être utilisée sans sac. Face entièrement couvrante en thermodur urée. La poubelle murale s'ouvre avec une fonction Soft Open et a une corbeille avant et intérieure amovible pour faciliter le nettoyage.
	



Article Numéro article	Pressalit Poubelle murale 1090 1090000
Matériaux	Poubelle murale: Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Antibactérien : Cet poubelle murale contient un additif antibactérien avec du chlorure d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries. (HCHO), ainsi que de petites quantités de charges et d'additifs. Garnitures murales PA6 30% GF. Polyamide. (nylon renforcé de fibre de verre) Crochets de suspension PET/PBT 50% GF. Polyéthylène téréphtalate / Polybutylène téréphtalate. (Polyester thermoplastique renforcé de fibre de verre) Seau intérieur ABS (Acrylonitrile butadiène styrène).
Garantie	Vous disposez de 10 ans de garantie sur votre produit. En cas de défaut de matériel ou de fabrication de votre produit, lors d'une utilisation normale pendant la période de 10 ans suivant la date de l'achat, Pressalit, à sa discrétion, répare celui-ci ou le remplace par un modèle équivalent, ou bien par un modèle différent mais utilisable. La garantie est conditionnée par la présentation de la preuve d'achat.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.