




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Pressalit Public Premium Handtork med sensor, matt svart PX40515
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS:776133331 NRF:1438622 RSK:8865105 EAN:5708590395524</p>  <p>Varmluftshandtork i rostfritt stål för väggmontage. Lågbullrande fläkt med sensor som aktiveras på 172 mm (<math>\pm</math> 20 mm) avstånd. Torktid ca 15 sek. Anslutning genom fast installation eller installation över strömbrytare. Permanent installation måste utföras av en auktoriserad person</p> <p>Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz</p>
<b>Material</b>	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
<b>Garanti</b>	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
<b>Rengöring</b>	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
<b>WEEE</b>	<p>Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Pressalit Public Premium Handtork med sensor, matt svart
<b>Varunummer</b>	PX40515

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®