




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX MEDIUM wastafel zonder overloop, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe R2123000
Kleur	VVS: 639864000 NRF: 6132441 EAN: 5708590349411 HMI: 105906 Wit 
Beschrijving	MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes. MATRIX MEDIUM wastafel, 780 x 550 x 145 mm, met twee geïntegreerde handgrepen aan en bedieningstoetsen voor hoogte verstelling van muurframe aan voorzijde. Met een kraangat van diameter 36mm, zonder overloop. De afvoer moet apart worden besteld. De wastafel heeft opstaande randen waardoor het water niet over de achterkant of via de zijkanten kan overlopen. Materialen: Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating. Geschikt voor montage op de MATRIX Muurframe voor wastafel met elektrische bediening R4822.
Product capaciteit	180 KG
Materialen	Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



Product Artikelnummer	MATRIX MEDIUM wastafel zonder overloop, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe R2123000
Reiniging	Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen. Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt: - Natriumhydroxide 5% - Azijszuuroplossing 10% - Ethanoloplossing 70% - Natriumhypochloriet 5%, actief chloor - Natriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%. Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water. NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen. Prestatieverklaring Nalevingscriteria volgens EN 14688:2015. 4.1 Belasting bestendigheid: stabiel, zonder scheuren of vervormingen. 4.2 Waterafvoer: water volledig afgevoerd. 4.3 Weerstand tegen temperatuurveranderingen: zonder scheuren, delaminaties. 4.4 Bestendigheid tegen chemicaliën en kleuringsmiddelen: -Natriumhydroxide 5%-zonder vlekken of achteruitgang; -Azijszuur oplossing 10%-zonder kleuring of verslechtering; -Ethanol Sol. 70%-zonder vlekken of achteruitgang; -Natriumhypochloriet 5% actief chloor-zonder kleuring of verslechtering; -Natriumchloride 170g/l verdund tot 50%-zonder kleuring of verslechtering. 4.5 Oppervlakte stabiliteit/weerstand tegen krassen: gebruik geen schuurmiddelen op het oppervlak. 4.6 Reinigbaarheid: gladde, niet-absorberende oppervlakken. 4.7 Bescherming tegen overstromen: CL 10. 4.8 Duurzaamheid: Dit product wordt als duurzaam beschouwd.