



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

970000-D04999
VVS:615060000
NRF:6190218
RSK:7821797
EAN:5708590340579

Med sina välkomponerade linjer visar SWAY Uni hur elegans och självsäkerhet kan kombineras. Skäm bort dig själv med en sits som passar perfekt till din stilmedvetna livsstil.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Sway Uni", art. nr. 970 i genomfärgad hårdad plast med soft close, inkl. D04 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- avtagbar sits/lock gör rengöringen enklare
- centeravstånd 92-170 mm
- belastning - sittning 240 kg
- kan användas till flera toalettmodeller
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2016



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	2,996 kg
Kartong storlek	490x389x84 mm
Vikt per kolli	3,605 kg
Paket storlek	502x401x428 mm
Vikt per kolli	18,025 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970

**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®