



# PRESSALIT®

## Pressalit T Soft D 744 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Soft close

### Varenummer

744000-D02999  
VVS:614994000  
NRF:6190104  
RSK:7821779  
EAN:5708590298306

T Soft D er en stille fornøjelse, der med soft close lander sagte på toiletskålen. Designet er D-formet og har klassiske rene linjer og runde rengøringsvenlige kanter.




### Farve

Hvid

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "T Soft D", art. nr. 744 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D02 beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 132 - 218 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle D-formede toiletter
- 10 års garanti



### Designtype

Wrap-over

### Designer

Pressalit

### Design-år

2011



---

**Pressalit T Soft D 744**  
**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	2,96 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	488x388x72 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,424 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	500x400x368 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	17,12 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	18
<b>Antal pr. palle</b>	90
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit T Soft D 744**  
**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---