




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Manöverdosa, längd på ledning 1600 mm RK1045
<b>Beskrivning</b>	<p>EAN:5708590265803</p>  <p>Höjdglering av av väggmonterade INDIVO lyftenheterna görs antingen med sargströmbrytare eller manöverdosa.</p> <p>Manöverdosa, längd på ledning 1600 mm. Kan användas som komplement till eller istället för sargströmbrytare. Endast för väggmonterade INDIVO lyftenheter.</p>
<b>Funktioner</b>	De röda knapparna visar tydligt "Upp" och "Ner". Manöverdosaen levereras med väggbeslag.
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

[pressalit.com](http://pressalit.com)