




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit SMART duschtoalett, golvstående RG806000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 606517200 NRF: 1612713 RSK: 7828201 EAN: 5708590398051  Smarta duschtoaletter representerar nästa generation av badrumskomfort och kombinerar avancerad hygien, intelligent teknik och elegant design. Med funktioner som justerbara tvätt- och torkfunktioner, automatisk lockhantering och personliga användarinställningar erbjuder de en problemfri och hygienisk upplevelse, skräddarsydd efter individuella behov. Med fokus på design, bekvämlighet och effektivitet tillför smarta duschtoaletter både innovation och vardagslyx till det moderna hemmet. Pressalit SMART duschtoalett, golvstående. Inkl. toalettsits och lock. Inkl. fjärrkontroll (2 st AAA-batterier köps separat). Inkl. monteringskruvar.
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 200 kg.
Material	Porslin, Urea, PP
Ergonomi	Personliga användarinställningar erbjuder en problemfri och hygienisk upplevelse, skräddarsydd efter individuella behov.



Product Varunummer	Pressalit SMART duschtoalett, golvstående RG806000
Funktioner	• Tvätt- och torkfunktioner • Oscillerande tvätt fram och bak • Justerbara användarinställningar • Sensor för automatisk öppning/stängning • Nattbelysning • Fjärrkontroll ingår • Cirkulär spolning • Soft Close • Avkalkningsfunktion • Automatisk munstycksrengöring • Automatisk spolning • Lämplig för både vägg- och golvavlopp • Strömförsörjning: 220–240 V • Nominell effekt: 1010 W
Anslutnings ström (V)	230
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 1600 W Strömförbrukning vid standby: 0,06 W
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.