




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS Brausekopfhalterung<br>RT600108                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farbe</b>                           | VVS: 777564708<br>EAN: 5708590169989<br>HMI: 42227<br>NBS: N13:40,375<br><br>Dunkelblau (RAL 5011)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <br><br>Brausekopfhalterung für Montage an Pressalit Handgriffsystem<br>(Empfehlung RT118/119, RT136/138, RT144).<br><br>Brausekopfhalterung für Montage an Pressalit Handgriffsystem<br>(Empfehlung RT104, RT118/119, RT136/138, RT144) |
| <b>Materialien</b>                     | ABS (Kunststoff) und Polycarbonat (PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ergonomie</b>                       | Die Höheneinstellung ist mit einer Hand möglich, auch für Benutzer mit wenig Kraft.<br><br>Der Winkel der Handbrause kann durch die Brausehalterung unterschiedlich<br>eingestellt werden.                                                                                                                                  |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum<br>nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch<br>Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen<br>ausgebessert oder neu geliefert werden.                        |
| <b>Reinigung</b>                       | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden,<br>ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem<br>Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                                                        |



# PRESSALIT®

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Brausekopfhalterung |
| <b>Produktnummer</b> | RT600108                 |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

8. juli 2026