




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, Festmontage R2010182
Farbe	VVS:636858800 NRF:6132553 EAN:5708590329338 HMI: 106241 NBS:N13:30,335 Hellgrau
Produkt- beschreibung	  Die MATRIX Wandhalterungen sind eine kostengünstige Lösung für die Verwendung der MATRIX MEDIUM- und ANGLE- Waschtische. Die Wandhalterung R2015 ist manuell um 200 mm in der Höhe einzustellen und empfehlenswert, wenn der Waschtisch nur selten in der Höhe verstellt werden muss. Die Wandhalterung R2010 ist nicht höhenverstellbar – der Waschtisch wird in einer festen Höhe montiert. Festmontierte Wandhalterungen, 2 Stck. Für MEDIUM und ANGLE Waschtische mit integrierten Griffen. Exkl. Befestigungsmaterial.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximales Benutzergewicht (MUM): 160 kg. Maximale Belastbarkeit (SWL): 150 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 30 kg. Bei einer Belastung mit 150 kg, trägt jede Befestigungsschraube 75 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 150 kg und das Gewicht des Waschtisches 30 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 160 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Materialien	Pulverlackierter stahl
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.







Produkt	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, Festmontage
Produktnummer	R2010182
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.



PRESSALIT®

Produkt	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, Festmontage
Produktnummer	R2010182

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8600 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8600 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8600 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 It is not recommended to install this product in aerated concrete.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8600 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, Festmontage R2010182
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.