



PRESSALIT®

Product Varunummer	Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd dusch-WC. RG805000
	EAN:5708590354088
Färg	Vit
Beskrivning	Geberit AquaClean duschtoalett sköljer rent med en kropps varm och mjuk duschstråle efter toalettbesök - med en enkel knapptryckning. WhirlSpray-duschteknik med två munstycken gör skillnaden märkbar. En duschstråle som roterar och pulserar samtidigt ger en intensiv och skonsam rengöring för brukaren, vilket minskar behovet av hjälp med toalettbesök. Temperatur, styrka och placering av strålarna kan anpassas efter varje användare personliga behov. Alla funktioner kan ställas in individuellt med upp till fyra olika användare, och varje användares önskemål kan sparas med den medföljande fjärrkontrollen. Toaletten har också automatisk luktutsug, varmluftstork och rengöring av duschmunstycket både före och efter användning. Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd dusch-WC.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg.



PRESSALIT®

Product	Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd dusch-WC.
Varunummer	RG805000
Funktioner	• Hybridvarmvattensystem med genomströmningssvärmare och varmvattenberedare • Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke • Ladymunstycke i skyddad viloposition separat • Duschvattentemperatur justerbar • Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg • Duscharm positionerbar i fem lägen • Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmen) justerbar • Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten • Avkalkningsprogram • Wc-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik • Djupspolnings-WC med smutsbeständig porslinsyta • Användaridentifiering • Luktutsug med keramiskt bikakefilter kan aktiveras • Luktutsug med efterdriftsfunktion • Fön tillkopplingsbar • Fönarm expanderbar • Föntemperatur justerbar • WC-sits med snabbvärmade WC-sitsuppvärmning • Temperatur på WC-sitsuppvärmning kan ställas in • WC-sits och WC-lock med SoftClosing • WC-lock med SoftOpening • Beröringsfri öppning och stängning av WC-locket • Aktivering av orienteringsljuset vid närmande • Orienteringsljus inställbart i sju färger • Funktioner och inställningar via fjärrkontroll • Fyra användarprofiler kan programmeras • Kompatibel med appen Geberit AquaClean • Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet • Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet • Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger • Ljudisolering, färdigmonterad

pressalit.com

PRESSALIT®