




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement RK1181
<b>Description</b>	<p>EAN:5708590293806 HMI: 61269</p>  <p>Les unités de levage Pressalit INDIVO peuvent être facilement intégrées dans la maison privée, garantissant que toute la famille puisse profiter pleinement du potentiel et utiliser la fonction de réglage en hauteur. Les unités de levage peuvent également constituer une solution de cuisine flexible pour les centres de soins, les cuisines d'écoles et les laboratoires scientifiques, partout où il est nécessaire de régler fréquemment la hauteur des plans de travail et des armoires.</p> <p>Unité de levage à commande manuelle pour table îlot. Pour plans de travail de 1400 - 2000 mm. Réglable en hauteur de 300 mm. Avec 2 pieds télescopiques, traverse, profils transversaux et manivelle.. Il est recommandé de prévoir un surplomb de 200 mm à chaque extrémité de la table pour faciliter l'accès des utilisateurs en fauteuil roulant.. Veuillez préciser la longueur souhaitée à la commande.</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible (uniformément répartie) : 100 kg plan de travail compris
<b>Matériaux</b>	Matériaux : Console : acier Renforts transversaux : aluminium Supports : acier Pieds : acier Manivelle : acier
<b>Ergonomie</b>	La table îlot à commande manuelle est une solution économique. Elle crée un espace modulable pour le travail, les repas ou les loisirs, adaptable pour l'utilisateur à son activité du moment. Dans une pièce où les murs ne peuvent pas soutenir les modèles muraux, une table îlot est idéale.



<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement RK1181
<b>Fonctions</b>	<p>Réglable en hauteur à la manivelle. Convient aux plans de travail avec ou sans baguette de bord. La forme du piétement assure la stabilité de la table et un encombrement minimal pour les utilisateurs de fauteuils roulants. La prise de la manivelle est encastrée selon vos désirs dans l'un des côtés longs de la table. Réglable en hauteur de 300 mm. Livable pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 1400 et 3000 mm longueur).</p>
<b>Garantie</b>  <b>Nettoyage</b>	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



# PRESSALIT®

<b>Article</b>	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement
<b>Numéro article</b>	RK1181

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®