



# PRESSALIT®

## Pressalit T 2 316 Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

### Numéro article

316000-B13999  
EAN:5708590187327

Lignes Pressalit classiques intégrant de nouvelles valeurs. Les points de fixation des charnières en nylon sont masqués, conférant ainsi un caractère plan et régulier à la face intérieure de l'abattant et du couvercle. C'est joli et facile à nettoyer.




### Couleur

Blanc

### Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "T 2", réf. 316, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières universelles B13 en acier inoxydable

- entraxe : 120 - 170 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- paumelles encastrées pour faciliter le nettoyage
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



### Type de construction

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Année de design

2001



---

**Pressalit T 2 316**  
**Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable**

---

<b>Materiaux</b>	<p>Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
<b>Poids net</b>	2,89 kg
<b>Dimensions de carton</b>	457x389x68 mm
<b>Poids de carton</b>	3,29 kg
<b>Dimensions de colis</b>	469x401x348 mm
<b>Poids de colis</b>	16,45 kg
<b>Nombre par colis</b>	5
<b>Colis par palette</b>	18
<b>Nombre par palette</b>	90
<b>Nettoyage</b>	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit T 2 316**  
**Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable**

---

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®