


PY10715 / PY30715 / PY40715


Classic / Sæbe-dispenser med sensor / 850 ml

Tegningen er IKKE målfast



Sæbedispenser

Desinfektionsdispenser



med sensor

PY10715 / PY30715 / PY40715
PY10725 / PY30725 / PY40725
PY30735
PX10320 / PX30320 / PX40320

Diverse dele

Montering på væg



Montering i indbygnings modul



Plug-in tank



Desinfektionsmiddel
pumpe



Sensor til sæbe
pumpe




e-Modul / til sensor pumpe




Sensor pumpe til e-Modul




Samling af dispenserer med e-Modul (sensor)







Dispenser på batteri



Dispenser på strøm




Påfyldning af sæbe i tank




Afstandsmål til vask

1 Montering på væg



2 Montering i indbygnings modul



*Bestemmes ud fra indbygnings-modulet.