



**Pressalit Raja 430**  
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varenummer**

430000-BM5999  
VVS: 615023000  
NRF: 6190861  
RSK: 7904446  
EAN: 5708590218366

Vores designer lod sig inspirere af rokken (hele dén fiske-familie hedder Raja til fornavn - på latin) og som sit forbillede har Raja-sædet store, flot svungne former. Den unikke form og grandiose dimensionering gør, at sædet nærmest svæver over toiletskålen. Det ser godt ud - og det betyder, at Raja passer til stort set alle toiletskåle. Sædet har soft close og lift-off funktion for let rengøring.






**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Raja", art. nr. 430 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BM5 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- indbygget soft close funktion
- centerafstand: 105-185 mm
- belastning - ringsæde 300 kg
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2003



## Pressalit Raja 430

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 300 kg
<b>Vægt</b>	3,24 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	524x428x82 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,84 kg
<b>Vægt pr. kolli</b>	3,84 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	1
<b>Kolli pr. palle</b>	40
<b>Antal pr. palle</b>	40
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Raja 430****Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®