



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close en lift-off, incl.**
scharnieren in roestvrij staal

Artikelnummer

CP1206085CF
VVS: 613326685
NRF: 1579368
RSK: 7822149
EAN: 5708590398624

De Pressalit Trend Combi Pack met de Style D2 wc-bril combineert eigentijds design en persoonlijke stijl in één verfijnde oplossing. Het randloze, wandhangende toilet is uitgerust met het efficiënte Circular Flush-systeem, dat zorgt voor een stille, spatvrije spoeling en het dagelijkse schoonmaken eenvoudig maakt.

In combinatie met de Pressalit Style D2 krijgt het pack een extra laag exclusiviteit. Het slanke, elegante profiel van de bril past bij de minimalistische lijnen van het toilet en voegt een lichte, moderne uitstraling toe aan de badkamer. Dankzij verwisselbare designemblemen kunt u de bril eenvoudig afstemmen op uw andere Pressalit Style-accessoires – of van kleur wisselen wanneer u een frisse look wilt. Elk pack bevat twee sets designemblemen, en extra opties zijn beschikbaar voor verdere personalisatie.

De Pressalit Style D2 is verkrijgbaar in zes zorgvuldig geselecteerde kleuren, waardoor u de vrijheid heeft om precies de sfeer te creëren die u wenst. Achter het fraaie uiterlijk schuilt Pressalits befaamde duurzaamheid, ondersteund door 10 jaar garantie en functies zoals Soft Close, Lift-Off en Pressalit SteadyFix® voor extra stabiliteit.

Het resultaat is een stijlvolle en hygiënische combinatie die perfect past in moderne badkamers waar personalisatie, comfort en kwaliteit centraal staan.






Kleur

Mat taupe

Kenmerken

Trend wandcloset met circular flush, incl. Closetzitting, Toiletzitting Style D2 met soft close. Lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal





Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close en lift-off, incl.**
scharnieren in roestvrij staal

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialen | <p>Toiletspot: Porselein</p> <p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydeshars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (< 0,01 mg/m³) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van 0,08 mg/m³.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.</p> <p>Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.</p> |
| Product capaciteit | Belastbaarheid zittingring max. 240 kg |
| Gewicht | 31,055 kg |
| Maat per stuk | 540x410x510 mm |
| Gewicht per stuk | 33,725 kg |
| Gewicht per colli | 33,725 kg |
| Aantal per colli | 1 |
| Verpakkingen per pallet | 5 |
| Aantal per pallet | 5 |



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close en lift-off, incl.**
scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op closetzittingen en 5 jaar garantie op closetpotten tegen overlegging van een geldig aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar het product is gekocht. De garantie dekt materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die kunnen optreden bij correct gebruik en reiniging van het product. Pressalit behoudt zich het recht voor om het product in onze fabriek te onderzoeken. Bij een gegronde klacht zal Pressalit ofwel:
- de benodigde reserveonderdelen toezenden, of
- het product vervangen door hetzelfde of een soortgelijk model.
Als de kleur van de closetzitting niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor om een soortgelijk model in de kleur wit te leveren. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
