



# PRESSALIT®

## Pressalit Universal S792 Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

S792000-BS24999  
EAN:5708590303840  
DB: 1561453

Pressalit Universal S792 är en elegant toalettsits med runda former och fästen som gör att den passar de allra flesta vanliga toalettskålar, med undantag för Ifö Cera och Ifö Sign. Toalettsitsen har en lift-off-funktion som underlättar rengöring. Du lyfter helt enkelt av sitsen när du ska göra rent.






### Färg

Vit

### Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Universal", art. nr. S792 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS24 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 111-193 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich



---

**Pressalit Universal S792**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 180 kg
<b>Vikt</b>	1,908 kg
<b>Kartong storlek</b>	457x389x68 mm
<b>Vikt per kolli</b>	2,338 kg
<b>Paket storlek</b>	469x401x348 mm
<b>Vikt per kolli</b>	11,69 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	12
<b>Antal per pall</b>	60
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Universal S792**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---