




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX SQUARE håndvask med overløb, til elektrisk ophæng R2170000
Farve	VVS:639866100 NRF:6132442 EAN:5708590349114 HMI: 105909 Hvid 
Produktbeskrivelse	MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng. MATRIX SQUARE vask, 900 x 550 x 152 mm, med aflægningsplads, sikkerhedsstopfunktion og betjeningsknapper på forsiden, hanehul Ø36 og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX elektrisk vaskophæng (R4870).
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: - Natriumhydroxid 5% - Eddikesyre 10% - Ethanol 70% - Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin - Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.



PRESSALIT®

Produkt	MATRIX SQUARE håndvask med overløb, til elektrisk ophæng
Varenummer	R2170000
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®