



PRESSALIT®

Pressalit 1000 304
Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Numéro article

304000-BG4999
 EAN:5708590189697

Pressalit 1000 est un abattant de WC universel de bonne qualité tout indiqué pour le marché des appels d'offres.




Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "1000", réf. 304, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières fixes BG4 en acier inoxydable.

- entraxe : 155 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2001



PRESSALIT®

Pressalit 1000 304

Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Matériaux	Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,2416 kg
Dimensions de carton	455x390x70 mm
Poids de carton	2,6416 kg
Dimensions de colis	478x400x357 mm
Poids de colis	13,208 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit 1000 304**Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable**

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®