



PRESSALIT®

Pressalit Basic 932

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.

Føres kun i Norge.

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

932000-DE2999
NRF:6190089
EAN:5708590333533

Pressalit Basic 932 har et enkelt design med stilrene linjer og passer på Porsgrund Trevi Basic. Toiletsædet har soft close og lift-off funktion.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Basic", art. nr. 932 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE2 universal beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 115-190 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- passer på Porsgrund Trevi Basic
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2012



Pressalit Basic 932
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.
Føres kun i Norge.

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,25 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,64 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	13,2 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Basic 932
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål.
Føres kun i Norge.

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
