




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Télécommande filaire, longueur du câble 1600 mm RK1045
<b>Description</b>	<p>EAN:5708590265803</p>  <p>Le réglage en hauteur des unités de levage murales se fait avec des boutons placés dans la baguette de bord ou avec une télécommande filaire.</p> <p>Télécommande filaire, longueur du câble 1600 mm. Peut être utilisé en complément ou à la place de bouton de réglage. Uniquement pour INDIVO unités de levage murales.</p>
<b>Fonctions</b>	Les boutons-poussoirs rouges indiquent clairement "montée" et "descente". La télécommande est livrée avec un système de fixation murale.
<b>WEEE</b>	Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.

[pressalit.com](http://pressalit.com)