




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask R8653000
Färg	VVS:777637230 NRF:7501971 RSK:8565105 EAN:5708590338323 HMI: 48881 Vit
Beskrivning	 <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Fristående skötbord med vask, 800 x 1 800 mm. Med elmotor och transformator, höjjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Laminat bänkskiva med inbyggnadsvask i rostfritt stål - kran - engreppsblandare med utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar och 2 trådkorgar. Material: Laminat och pulverlackerat stål.</p>
Justerbar	Höjdregerbar
Höjjustering	350 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: Laminat. Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C.



Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask R8653000
Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	230 2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP20 HB30 (Linak), IPX4 Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti Rengöring	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Product	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask
Varunummer	R8653000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026