



# PRESSALIT®

**Pressalit Universal S1064**  
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.  
beslag i rustfrit stål

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varenummer**

S1064111-BS37999  
EAN:5708590369785  
DB: 2085770

Lad stilen skinne igennem på badeværelset med Pressalit Universal S1064, som med sit universalbeslag gør sædet anvendeligt på forskellige toiletskåle. De velkomponerede linjer udtrykker et stilsikkert valg, hvor funktion og design smelter sammen. Oplev en eksklusiv og dæmpet lukning med soft close, og let rengøringen med den smarte lift-off funktion. Sædet har desuden antibakteriel effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Du kan nemt skifte emblemerne på siden, så toiletsædet matcher tilbehøret på resten af badeværelset.






**Farve**

Sort (RAL 9005)

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S1064 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS37 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 92-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich



---

**Pressalit Universal S1064**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**ANTIBAKTERIEL:**

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT:**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

3,275 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

470x393x78 mm

**Vægt emballeret**

3,7 kg

**Mål pr. kolli**

482x404x398 mm

**Vægt pr. kolli**

18,5 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

12

**Antal pr. palle**

60

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Universal S1064**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---