

**Udstedt:** 2021.03.08  
**Gyldig til:** 2024.04.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Luxor S.p.A.  
Via Zanardelli 88  
IT-25013 Carpenedolo (Bs)  
Telefon: +39 030 966 1161  
Telefax: +39 030 996 1165  
Internet: www.luxor.it

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Slangesæt for koldt eller varmt brugsvand**  
**LUXOR**  
**type TPSiV**  
**dim. DN6, DN8, DN10 og DN13**

**FABRIKAT:**

Luxor S.p.A, Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: LUX
- Fremstillingsdato
- Dimension
- PN 10
- Temperatur: 70 C°
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jf. "Norm for vandinstallationer DS 439" stiller krav om montering af en afspærringsventil så skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.

Slangen må kun anvendes i et armatur i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine eller et enkelt apparat beregnet for teknisk brug.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller apparat må kun bestå af ét slangesæt.

Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.

Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder straks kan konstateres.

Installation skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Anvendelse	Som tilslutning af blandearmatur, wc-cisterne, vaskemaskine, opvaskemaskine eller anden maskine.
Udførelse	Slangen er fra fabrik monteret med koblinger i form af nipler, omløbere med indvendigt/udvendigt gevind eller kompression fittings af messing.
Materiale	Slangen er af TPSiV med armering af rustfrit stål eller nylon.
Dimensioner	Rør: 6, 8, 10 og 13 mm. Koblinger: M8, M10, M11, M12 og M15, ø10, ø12 og ø15, 3/8", 1/2" og 3/4" i flere variationer. Plug-in fittings: ø10