



# PRESSALIT®

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                           | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart<br>R7664035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Farve</b>                                                                  | NRF:6317154<br>EAN:5708590360287<br>HMI: 124227<br><br>Rød (RAL 3003)<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                                     | <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>Eldrebet PLUS brusesæde 450, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm og manuelt sideværts regulérbart, armlænen kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige.</p> <p>Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).</p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b><br><br><b>Produktkapacitet</b> | Højde- og sideværts regulérbar<br>500 mm<br><br>Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg.<br>Maksimal belastning for armlænen er 55 kg.<br>Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 35 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hastighed opad</b><br><br><b>Støjniveau</b>                                | <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 2,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandards.</i><br><br>Hastighed op: 10 mm/s<br>Hastighed ned: 10 mm/s<br><br>48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                        | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Varenummer</b>                     | R7664035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materialer</b>                     | Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my.<br>Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak.<br>Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.                                                                                                                                      |
| <b>Ergonomi</b>                       | Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm.<br>Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.<br>Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.                                                                                                                                |
| <b>Funktioner</b>                     | Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikesystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn.<br>Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug.<br>Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejdshøjde, mens brugeren sidder på sædet.<br>Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen. |
| <b>Strømforsyning (V)</b>             | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktuator (motor)</b>               | LA40 (Linak) 6000N, IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Styreboks</b>                      | SMPS14 (Linak) IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Håndbetjening</b>                  | HB3 (Linak) IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Strømforbrug (max. belastning)</b> | Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W<br>Strømforbrug, standby: 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garanti</b>                        | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart<br>R7664035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rengøring</b>                    | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Erisan OXY+<br/>Tvættsprit 70%<br/>CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b><br/>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p><b>WEEE</b><br/>Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.</p> |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart |
| <b>Varenummer</b> | R7664035                                                                        |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®

8. juli 2026