




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Rohrstück 2400 mm. RT307035
<b>Farbe</b>	VVS:777569075 EAN:5708590146119 NBS:N13:436  Rot (RAL 3003)  
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen. Länge 2400 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.</p> <p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen. Länge 2400 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium.</p>
<b>Produktkapazität</b>	Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.
<b>Materialien</b> <b>Ergonomie</b>	Pulverbeschichtetes Aluminium.  Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.
<b>Garantie</b>  <b>Reinigung</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.  Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Rohrstück 2400 mm.
<b>Produktnummer</b>	RT307035

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®