




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask<br>R8732000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Färg</b>                         | VVS: 777630220<br>NRF: 7501916<br>RSK: 8565149<br>EAN: 5708590286242<br>HMI: 48875<br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beskrivning</b>                  |  <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme.</p> <p>Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet.</p> <p>Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Vägghängt skötbord med med vask, 800 x 1400 mm.<br/>Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1000 mm, med manöverdosa.<br/>Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar.<br/>Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål.<br/>Exkl. monteringskrav för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b>                    | Höjdreglerbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Höjdjustering</b>                | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: 75 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uppåtgående hastighet</b>        | Hastighet upp: 14 mm/s<br>Hastighet ner: 14 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ljudnivå</b>                     | 48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# PRESSALIT<sup>®</sup>

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask<br>R8732000                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Material</b>                          | Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål.<br>Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.<br>Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C. |
| <b>Anslutnings ström (V)</b>             | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Motor</b>                             | LA31 Descline (Linak), 1500N, IPX1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontrollbox</b>                       | CBD6 (Linak), IP20                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Manöverdosa</b>                       | HB30 (Linak), IPX4                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b> | Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W<br>Strömförbrukning vid standby: 0,1 W                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                 |








|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Varunummer</b> | R8732000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rengöring</b>  | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>WEEE</b>       | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





PRESSALIT®

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask |
| <b>Varunummer</b> | R8732000                                                     |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.                                                               |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.                                                           |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= H1z12</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.                                                       |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.<br>Måste beställas separat.                                                                |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                                 | Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask<br>R8732000                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. |    |   |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.        |    |   |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.           |  |                                                                                                                                                                         |