



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

1204111-DN2999
VVS: 614963111
NRF: 1587552
RSK: 7824151
EAN: 5708590399034

Pressalit Style D300 er skabt til dig, der ønsker mere end blot et toiletsæde. Det slanke og raffinerede design giver et let og eksklusivt udtryk, som passer perfekt ind i ethvert moderne badeværelse. Med udskiftelige designemblemer på siden kan du skabe din egen badeværelsesstil og et sammenhængende udtryk i kombination med resten af dit Pressalit Style badeværelsestilbehør. Sædet leveres med to sæt designelementer, så du nemt kan ændre farve og udtryk, når du ønsker fornyelse. Yderligere designelementer i andre farver og finishes kan købes separat. Pressalit Style D300 fås i seks smukke farver: hvid, mat hvid, sort, mat sort, mat dusty green og mat taupe. Disse nuancer giver dig mulighed for at skabe præcis den stemning, du ønsker i dit badeværelse. Bag designet er Pressalits anerkendte kvalitet, 10 års garanti og funktioner som Soft Close for en lydløs og luksuriøs lukning og Lift-off for nem og effektiv rengøring. Derudover sikrer Pressalit SteadyFix® en enestående stabilitet.






Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Style D300", art. nr. 1204 af gennemfarvet hærdeplast med antibakteriel effekt, med indbygget soft close funktion, inkl. DN2 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand 144-224 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti





PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål

Inkl. designemblemer, krom og sort

Designtype	Sandwich
Designer	Pressalit
Design-år	2026
Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,748 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	3,172 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	15,86 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.****beslag i rustfrit stål

Inkl. designemblemer, krom og sort**

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®