




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Berøringsfrit armatur RT631
Produktbeskrivelse	VVS: 704388104 NRF: 6132551 EAN: 5708590297354 HMI: 123754 NBS: N13:30,335  Berøringsfrit håndvaskearmatur med temperaturreg. VA-godkendt.
Funktioner	Med temperaturregulering. Temperatur kan indstilles på siden af armaturet. 6V batteri. Infrarød sensorteknologi. Tyverisikret perlator. Indstillelig skoldningssikring. Vandsparer til max. 5l/min.
Batteri	CR-P2 6V litumbatteri
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Produkt	Berøringsfrit armatur
Varenummer	RT631

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026