



PRESSALIT®

Pressalit Calmo 556
Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des
charnières en acier inoxydable.

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

556000-D72999
 EAN:5708590300313

Adieu les abattants qui claquent ! Et bonjour Calmo - le luxe silencieux du quotidien ! Un abattant de WC aux lignes claires et minimalistes qui intègre bien évidemment une fermeture en douceur.




Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Calmo", réf. 556, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières universelles D72 en acier inoxydable.

- le démontage vertical facilite le nettoyage
- entraxe : 133 - 215 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg.
- compatible avec les WC universels.
- 10 ans de garantie.



Type de construction

Wrap-over

Designer

Pressalit

Année de design

2007



PRESSALIT®

Pressalit Calmo 556
Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des
charnières en acier inoxydable.

Matériaux	Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur : Amortisseur hydraulique avec corps d'amortisseur en acier inoxydable ou en thermoplastique, équipé de composants en plastique thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,947 kg
Dimensions de carton	488x388x72 mm
Poids de carton	3,277 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	16,385 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit Calmo 556
Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des
charnières en acier inoxydable.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®