




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og standardarmatur R8655000
Farve	VVS: 777637330 NRF: 7501973 RSK: 8565107 EAN: 5708590338347 HMI: 100175 Hvid
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur. Fritstående puslebord med sanitet, 800 x 1800 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Laminatbordplade med underlimet vask i rustfrit stål, inkl. 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve. Materialer: Laminat og pulverlakeret stål.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	350 mm
Produktkapacitet	Max. belastning: 150 kg.
Hastighed opad	Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s
Støjniveau	48 dB



Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og standardarmatur
Varenummer	R8655000
Materialer	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: Laminat. Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C.
Ergonomi	Den trinfri højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen.
Funktioner	De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD6 (Linak), IP20
Håndbetjening	HB30 (Linak), IPX4
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og standardarmatur
Varenummer	R8655000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.