



# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser, 950 ml, polerat stål<br>PY10730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS: 774565540<br/>NRF: 1438620<br/>RSK: 8920384<br/>EAN: 5708590392288</p>  <p>Desinfektionsdispenser i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 950 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p> |
| <b>Material</b>                     | Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garanti</b><br><b>Rengöring</b>  | <p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>                                                                        |

[pressalit.com](http://pressalit.com)