




Produkt Produktnummer	Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen RT641
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 719015614 NRF: 6311292 RSK: 8344045 EAN: 5708590211831 HMI: 35289 NBS: N13:40,375</p>  <p>Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen. Mit Eco-temp um gegen Verbrühungen zu schützen VA-geprüft (Dänemark)</p> <p>Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen. Mit Eco-temp um gegen Verbrühungen zu schützen VA-geprüft (Dänemark). Achtung: der Artikel wird ohne S-Anschlüsse und ohne Rosetten geliefert. Bitte bauseits besorgen!</p>
Materialien	verchromtes Messing Griffe und Abdeckung: Plastik
Ergonomie	Bedienungsfreundliche Griffe in Kontrastfarbe, die leicht zu sehen sind. Die extra langen Griffe erleichtern die Bedienung der Armatur.
Funktionen	Extra lange Griffe aus rauchfarbenem Kunststoff. Ein Verbrühungsschutz verhindert eine unerwünschte Einstellung über 38°. Die Batterie ist wärmeisoliert. Kann auf den Montageblock RT760 montiert werden.



PRESSALIT®

Produkt	Thermostat-Brausebatterie mit extra langen Bediengriffen
Produktnummer	RT641
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026