




| | |
|-------------------------------------|--|
| Produkt Varenummer | PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering R9873112 |
| Farve | Antracitgrå |
| Produktbeskrivelse | <p>VVS:615843134 NRF:7501072 EAN:5708590369280 HMI: 124111</p>  <p>Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder. Se Teknisk datablad (Downloads) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p>PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering. Til højderegulérbare, venstrehåndsbetjente toiletstøtter. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringsbolte.</p> |
| Justerbarhed | Fastmonteret |
| Materialer | Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endefafdækningerne er ABS. |
| Ergonomi | Den lodrette skinne gør det muligt at justere produkternes højde. I miljøer med skiftende brugere gør skinnen det let at tilpasse indretningen til den enkelte brugers specifikke behov - uden bygningsmæssige indgreb. |
| Funktioner | Kombineres den vandrette skinne med den lodrette skinne, kan pladsen i badeværelset udnyttes optimalt. |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |













| | |
|---|--|
| Produkt | PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering |
| Varenummer | R9873112 |
| Rengøring | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |
| Overensstemmelses- erklæring | <p>Dette produkt opfylder alle relevante krav i Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr i risikoklasse I. Det anses for at være tilbehør til medicinsk udstyr, da det ikke i sig selv er medicinsk udstyr, men er bestemt til at blive anvendt sammen med flere slags bestemt medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål.</p> |













| | |
|-------------------|--|
| Produkt | PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering |
| Varenummer | R9873112 |

Montering i forskellige vægtyper

| | | |
|---|--|---|
|  | Beton >B25 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat. |  |
|  | Kalksten >= H1z12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gasbeton P4 V8660 - Monteringssæt, 8 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat. |  |



| | | |
|---|--|---|
| Produkt Varenummer | PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering R9873112 | |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. |  |

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.