



PRESSALIT®

Pressalit Raja 410
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
Universalscharniere aus Edelstahl

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

410000-BL5999
 EAN:5708590212159

Unser Designer ließ sich von einem Rochen inspirieren (Raja ist der erste Name in der gesamten Fisch-Familie – auf Lateinisch) und wie sein Vorbild hat der Sitz Raja große, schön geschwungene Formen. Aufgrund der einmaligen Form und der grandiosen Dimension scheint der Sitz über dem Toilettenbecken fast zu schweben. Das sieht gut aus – und es bedeutet, dass Raja zu so gut wie allen Toilettenbecken passt. Der Sitz verfügt über Absenkautomatik und Lift-off-Funktion zur leichten Reinigung.






Farbe

Weiß

Beschreibung

PRESSALIT-WC-Sitz mit Deckel, Modell "Raja", Art. Nr. 410 aus durchgefärbtem Duroplast mit BL5 Universalscharnier für Lift-off aus V2A-Edelstahl

- eingebaute Dämpfung
- Scharnierabstand: 95 -170 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 300 kg
- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- anwendbar auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2003



Pressalit Raja 410
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
Universalscharniere aus Edelstahl

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 300 kg
Gewicht	3,57 kg
Kartonmaße	524x428x82 mm
Gewicht, brutto	4,17 kg
Gewicht pro kolli	4,17 kg
Stück per kolli	1
Kolli pro Palette	40
Stück pro Palette	40
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Raja 410
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.
Universalscharniere aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com
