




Product Artikelnummer	Flexibele aan- en afvoerset, 700/700 mm. R2065
Beschrijving	VVS: 747477510 NRF: 6132525 RSK: 7972613 EAN: 5708590116907  De flexibele aan-en afvoerleidingen zijn nodig om de watertoevoer en waterafvoer van en naar het in hoogte verstelbare wastafel muurframe maken te realiseren. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Flexibel aan/afvoersysteem. Aanvoerslang: 700 mm, afvoerslang: 700 mm. Aanvoerslang, metaal omvlochten, met 3/8 "koppeling en 10 mm koperen pijp. Flexibele Afvoerbuis, dia. 32 mm
Materialen	De aanvoerslangen zijn gemaakt van SPX kunststof, omvlochten met RVS. De verbindingsmoeren zijn 3/8 "" en gemaakt van messing met 10 mm koperen pijp. De afvoerslang is flexibel, wit PVC met een diameter van 32 mm. Afgeraden wordt om de afvoerslang met formaldehyde te spoelen. De bocht met afneembaar koppelstuk is gemaakt van PP (polypropyleen) met een afdichting van TPE (thermoplastisch elastomeer). Maximale gebruikstemperatuur is 80°C bij continu gebruik en 90°C bij tijdelijk gebruik. PP is zeer goed bestand tegen water, vocht en de meeste organische oplosmiddelen. De afdichting is gemaakt van EPDM. De gebruikstemperatuur is - 50°C tot +120°C/150°C. EPDM is bijzonder resistent tegen ozon en weersomstandigheden. Het heeft een goede weerstand tegen hitte en kou en voor de meeste chemicaliën, maar heeft een slechte weerstand tegen aardolieproducten en oplosmiddelen.
Ergonomy	Om de flexibiliteit van het product zo maximaal mogelijk te maken, is het belangrijk dat de sanitaire installatie correct gepositioneerd is en de beweging niet wordt belemmert. De afvoerslang kan ter plaatse worden ingekort om passend te maken aan de installatie.



PRESSALIT®

Product	Flexibele aan- en afvoerset, 700/700 mm.
Artikelnummer	R2065
Funktie	Pressalit levert een aansluitset met flexibele toevoerslang voor warm en koud water, samen met een flexibele afvoerslang. De aansluitset begint waar de toevoerleidingen aan de terugslagkleppen (niet meegeleverd) worden gekoppeld en eindigt waar de afvoer verbonden is aan de bestaande afvoer of het aansluitstuk aan de muur. Uitgaande van een aansluiting welke passend is op Pressalit Ø 32 mm afvoerbocht. Verloopstukken voor grotere aansluitingen, bijvoorbeeld Ø 40 mm, moeten apart worden besteld.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Bij het reinigen van de wastafel is het aan te bevelen de afvoerslang door te spoelen met 50-60 graden heet water om te voorkomen dat zich zeepresten in de slang ophopen. Zorg ervoor dat de slang tijdens deze spoeling uitgerekt wordt.

pressalit.com

PRESSALIT®