



**Pressalit Sway D2 994**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.**  
**Scharniere aus Edelstahl**

**Funktionen**

Lift-off, Absenkautomatik

**Produktnummer**

994230-DF4999  
 VVS: 615064230  
 NRF: 6190311  
 RSK: 7821901  
 EAN: 5708590365633



SWAY D2 demonstriert mit ausgewogen komponierten Linien, wie schlank und selbstbewusst kombiniert werden können. Verwöhnen Sie sich mit einem WC-Sitz, der Ihren stilvollen Lebensstil elegant ergänzt.




**Farbe**

Mattweiß

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Sway D2", Art. Nr. 994 aus durchgefärbtem Duroplast inkl. Absenkautomatik mit DF4 Universal-Kippankerscharnier für lift-off aus V2A Edelstahl.

- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 110-237 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



**Design Typ**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2016



---

**Pressalit Sway D2 994**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.**  
**Scharniere aus Edelstahl**

---

**Materialien**

**WC-SITZ:**

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**PUFFER:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**DÄMPFUNGSSET:**

Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast.

**SCHARNIERE:**

Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

**Produktkapazität**

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

---

**Gewicht**

3,49 kg

**Kartonmaße**

490x389x84 mm

**Gewicht, brutto**

4,099 kg

**Maße pro kolli**

500x400x368 mm

**Gewicht pro kolli**

20,495 kg

**Stück pro kolli**

5

**Kolli pro Palette**

18

**Stück pro Palette**

90

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



---

**Pressalit Sway D2 994  
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.  
Scharniere aus Edelstahl**

---

## **Garantie**

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.