



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492
Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des
charnières en acier inoxydable.

Fonctions

Soft close

Numéro article

492000-D09999

EAN:5708590282091

Discretion Design. Délicatesse Delight se définit ainsi tout simplement. Delight prend le « D » au pied de la lettre et s'adapte à la plupart des cuvettes de toilettes en forme de D. L'effet de recouvrement souligne les lignes pures du design et le fermeture en douceur renforce le plaisir de l'utilisation.






Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Delight", réf. 492, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières uni D09 en acier inoxydable.

- entraxe: 135 - 215 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg
- compatible aux cuvettes en forme de D
- 10 ans de garantie



Type de construction

Wrap-over

Designer

Pressalit

Année de design

2007



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492
Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des
charnières en acier inoxydable.

| | |
|-----------------------------|--|
| Matériaux | <p>Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p> |
| Capacité du produit | Charge supportée par l'abattant : 240 kg |
| Poids net | 3,345 kg |
| Dimensions de carton | 490x389x84 mm |
| Poids de carton | 3,553 kg |
| Dimensions de colis | 502x401x428 mm |
| Poids de colis | 17,765 kg |
| Nombre par colis | 5 |
| Colis par palette | 12 |
| Nombre par palette | 60 |
| Nettoyage | Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé. |



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492
Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des
charnières en acier inoxydable.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®