



# PRESSALIT®

## Pressalit Style D2 1206

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit

stål<br><br>Inkl. designemblemer, børstet messing og børstet stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

1206231-DN2999

VVS: 615099231

NRF: 1476360

RSK: 7824136

EAN: 5708590397504

Pressalit Style D2 er designet til dem, der ønsker mere end blot et toiletsæde. Den slanke, raffinerede profil skaber et let og eksklusivt udtryk, der komplementerer ethvert moderne badeværelse. Med udskiftelige designemblemer på siden kan du skabe et sammenhængende udtryk med resten af dit Pressalit Style badeværelsestilbehør og tilpasse detaljerne efter din personlige smag. Sædet leveres med to sæt designemblemer, så du nemt kan ændre farve og udtryk, når du ønsker fornyelse. Yderligere designemblemer i andre farver og finishes kan købes separat. Pressalit Style D2 fås i seks smukke farver: hvid, mat hvid, sort, mat sort, mat dusty green og mat taupe. Nuancerne giver dig mulighed for at skabe præcis den stemning, du ønsker i dit badeværelse. Bag designet ligger Pressalits velkendte kvalitet, 10 års garanti og funktioner som Soft Close for en stille og eksklusiv lukning samt Lift-off for nem og effektiv rengøring. Derudover sikrer Pressalit SteadyFix® en særlig høj stabilitet.






### Farve

Mat sort

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Style D2", art. nr. 1206 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. DN2 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand 144-224 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Pressalit Style D2 1206****Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit****stål<br><br>Inkl. designemblemer, børstet messing og børstet stål**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Designtype</b>                    | Sandwich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Designer</b>                      | Pressalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Design-år</b>                     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materialer</b>                    | <p><b>TOILETSÆDE:</b><br/>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b><br/>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b><br/>Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b><br/>Rustfrit stål og termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>              | Belastning - ringsæde 240 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vægt</b>                          | 2,665 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mål pr. stk.<br/>(emballeret)</b> | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vægt emballeret</b>               | 3,089 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mål pr. kolli</b>                 | 469x401x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vægt pr. kolli</b>                | 15,445 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Antal pr. kolli</b>               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kolli pr. palle</b>               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Antal pr. palle</b>               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rengøring</b>                     | <p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Style D2 1206****Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit****stål<br><br>Inkl. designemblemer, børstet messing og børstet stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®