



PRESSALIT®

Pressalit Norden S830 Toalettsits med soft close, inkl. fast beslag i rostfritt stål

Funktioner

Soft close

Varunummer

S830000
EAN:5708590320168
DB: 1613671

Pressalit Norden S830 passar främst till en Gustavsberg Nordic/Nautic eller Laufen Pro N toalettskål. Toalettsitsen har universalbeslag vilket gör att den även kan användas på andra vanligt förekommande toalettskålar. Du får uppleva en tyst lyx i vardagen med soft close, som tyst stänger sitsen och locket med en mjuk och behaglig rörelse.





Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Norden", art. nr. S830 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. fast beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Design type

Sandwich

Material

Härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)

Produktkapacitet

Max belastning sittring 160 kg

Vikt

2,85 kg

Kartong storlek

450x365x60 mm

Vikt per kolli

2,87 kg

Paket storlek

325x380x480 mm

Vikt per kolli

14,35 kg



PRESSALIT®

Pressalit Norden S830
Toalettsits med soft close, inkl. fast beslag i rostfritt stål

Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®