




# PRESSALIT®

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                | Geberitinsats (batteri)<br>R9343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beskrivning</b>                                 | <p>VVS: 617990993<br/>EAN: 5708590354194</p>  <p>Geberitinsats (115.869.SN.6) för anslutning till samkörning av spolningsknapp (batteri) och toalettlyft</p> <p>Geberitinsats för anslutning till samkörning av spolningsknapp (batteri) och toalettlyft</p> |
| <b>Strömförbrukning</b><br><b>(max.belastning)</b> | Strömförbrukning vid maximal belastning: 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

[pressalit.com](http://pressalit.com)