




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX ANGLE DEEP tvättställ utan bräddavlopp, vänster, för elektrisk upphängning R2153112000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 639871500 EAN: 5708590340883 HMI: 138156  MATRIX är en serie tvättställ, varav de flesta är designade av Pressalit. MATRIX tvättställ SMALL och CURVE passar PLUS, SELECT och VALUE tvättställs upphängning, medan MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP och SQUARE är specialanpassade för att passa specifika tvättställs upphängning. MATRIX ANGLE DEEP, format tvättställ, vänster, 1000 x 571 x 158 mm med två integrerade antracitgrå stödgrepp på framsidan, tryckknappar i framkant för höjddreglering och avställningsyta. Med kranhål Ø36 mm, utan bräddavlopp. Inkl bottenventil. Tvättstället har integrerade hålkäl som hindrar vattnet från att finna ned bakom det eller ut över sidorna. Material: Krossad konstmarmor med aseptisk beläggning. Till montering på MATRIX upphängning till tvättställ (R4852).
Produktkapacitet	200 kg.
Material	Krossad marmor med en höggglanspolerad och porfri sanitetsbeläggning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Att desinficera tvättställ, användas följande medel: Natriumhydroxid 5% Ättiksyra 10% Etanol 70% natriumhypoklorit 5%, aktivt klor Natrium 170 g / l, utspädd till 50%. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. NB! Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip- eller etsmedel.



PRESSALIT®

Product	MATRIX ANGLE DEEP tvättställ utan bräddavlopp, vänster, för elektrisk upphängning
Varunummer	R2153112000
Överensstämmelses deklaration	Försäkran om prestanda Överensstämmelse med villkoren i EN 14688:2015. 4.1 Belastningstålighet: stabil, inga sprickor eller deformationer. 4.2 Vattentömning: Allt vatten töms ut. 4.3 Tålighet mot temperaturförändringar: Inga sprickor eller delamineringar. 4.4 Tålighet mot kemikalier och fläckbildande ämnen: – Natriumhydroxid 5 % – inga fläckar eller försämringar; – Ättiksyralösning 10 % – inga fläckar eller försämringar; – Etanollösning 70 % – inga fläckar eller försämringar; – Natriumhypoklorit med 5 % aktivt klor – inga fläckar eller försämringar; – Natriumklorid 170 g/l spätt till 50 % – inga fläckar eller försämringar. 4.5 Ytstabilitet/reptålighet: Använd inte slipmedel på ytan. 4.6 Rengörbarhet: Jämna, icke-absorberande ytor. 4.7 Skydd mot överflöde: CL 00. 4.8 Hållbarhet: Produkten betraktas som hållbar.

pressalit.com

PRESSALIT®