




# PRESSALIT®

|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | Pressalit Style Toilet emmer, chroom/zwart<br>PR20950   |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 777742104<br/>NRF: 7001536<br/>RSK: 8900159<br/>EAN: 5708590375243<br/>DB: 2266855</p>  <p>Laat uw persoonlijke stijl op een elegante manier schitteren met Pressalit Style. De lange, elegante en grafische silhouetten maken uw badkamer boeiend, niet alleen omdat ze zich op een hoog esthetisch niveau bevinden, maar ook omdat ze tonen dat u bewust heeft gekozen voor buitengewoon design bij de inrichting van uw woning. De producten zijn makkelijk te monteren met schroeven of met lijm die u optioneel kunt kopen.</p> <p>Maak de look in de badkamer af met elegante details. Uitneembare binnenemmer van 5.0 liter.</p> <p>De afvallemmer gaat open door een lichte druk op het deksel. Hij kan op de grond staan of aan de wand hangen om het schoonmaken te vergemakkelijken. Een discrete rubberen ring aan de onderkant zorgt ervoor dat de afvallemmer goed stabiel blijft staan.</p> |
| <b>Materialen</b>                      | Roestvrijstaal AISI 304, ABS, PP, TPE en PA   |
| <b>Garantie</b><br><b>Reiniging</b>    | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>   |



# PRESSALIT®

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | Pressalit Style Toilet emmer, chroom/zwart |
| <b>Artikelnummer</b> | PR20950                                    |

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®