




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette RT340108
Farbe	VVS: 777569408 EAN: 5708590153834 NBS: N13:436 Dunkelblau (RAL 5011) 
Produkt- beschreibung	PLUS Winkelrohrstück, rechts, 90° senkrechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen. 400 mm x 154 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)". PLUS Winkelrohrstück, rechts, 90° senkrechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen. 400 mm x 154 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe. Exkl. Wandbefestigungen.
Produktkapazität	Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.
Materialien Ergonomie	Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cycloy Kunststoff Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.



PRESSALIT®






Produkt	PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette
Produktnummer	RT340108
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.



PRESSALIT®






Produkt	PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette
Produktnummer	RT340108

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette RT340108		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®