



# PRESSALIT®

**Pressalit 2000 124**  
**Abattant de WC standard avec charnières renforcées en acier**  
**inoxydable**

**Numéro article**

124000-BV7999  
EAN:5708590269023

Pressalit 2000, un design léger et élégant, avec un couvercle qui laisse apparaître la lunette.




**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "2000", réf. 124, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières renforcées, universelles BV7 en acier inoxydable.

- entraxe : 95 - 190 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



**Type de construction**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Année de design**

1991

**Matériaux**

Abattant :  
Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

Plots stabilisateurs :  
EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Charnières :  
Acier inoxydable et thermoplastique.



---

**Pressalit 2000 124**  
**Abattant de WC standard avec charnières renforcés en acier**  
**inoxydable**

---

<b>Capacité du produit</b>	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
<b>Poids net</b>	2,657 kg
<b>Dimensions de carton</b>	457x389x68 mm
<b>Poids de carton</b>	2,957 kg
<b>Dimensions de colis</b>	469x401x348 mm
<b>Poids de colis</b>	14,785 kg
<b>Nombre par colis</b>	5
<b>Colis par palette</b>	18
<b>Nombre par palette</b>	90
<b>Nettoyage</b>	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.
<b>Garantie</b>	<p>Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>