














Product Varunummer	PLUS konsol med 90° vinkel för anslutning till rördel RT360000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS: 777569600 NRF: 6311278 EAN: 5708590146225 NBS: N13:436</p>  <p>PLUS stödhandtag vägg montering med ögla. För montering av rördelar med 33 mm i diameter. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> Exkl. monteringskrav för vägg.</p> <p>PLUS stödhandtag vägg montering med ögla. För montering av rördelar med 33 mm i diameter. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> Material: Plastmaterial. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
Produktkapacitet	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
Material	Väggrosett: Cycloy-plast. Strop: Nylon (PA).
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.








Product	PLUS konsol med 90° vinkel för anslutning till rördel
Varunummer	RT360000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	PLUS konsol med 90° vinkel för anslutning till rördel RT360000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 