




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Berøringsfrit armatur RT631
Produktbeskrivelse	VVS: 704388104 NRF: 6132551 EAN: 5708590297354 HMI: 123754 NBS: N13:30,335  <p>Berøringsfrit håndvaskearmatur med temperaturreg. VA-godkendt.</p>
Funktioner	Med temperaturregulering. Temperatur kan indstilles på siden af armaturet. 6V batteri. Infrarød sensorteknologi. Tyverisikret perlator. Indstillelig skoldningssikring. Vandsparer til max. 5l/min.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®