




PRESSALIT®

Product Varunummer	Manöverdosa, längd på ledning 1600 mm RK1045
Beskrivning	EAN: 5708590265803  Höjdglering av av väggmonterade INDIVO lyftenheterna görs antingen med sargströmbrytare eller manöverdosa. Manöverdosa, längd på ledning 1600 mm. Kan användas som komplement till eller istället för sargströmbrytare. Endast för väggmonterade INDIVO lyftenheter.
Funktioner	De röda knapparna visar tydligt "Upp" och "Ner". Manöverdosaen levereras med väggbeslag.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

pressalit.com