




# PRESSALIT®

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>            | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart<br>R8711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Farve</b>                                   | VVS: 777630010<br>NRF: 7501909<br>RSK: 8565142<br>EAN: 5708590286181<br>HMI: 48861<br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                      |  <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt puslebord, 800 x 900 mm.<br/>Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening.<br/>Formstøbt bordplade, inkl. 2 trådkurve.<br/>Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål.<br/>Ekskl. monteringskrue til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b> | Højderegulérbar<br>350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktkapacitet</b>                        | Max. belastning: 75 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hastighed opad</b>                          | Hastighed op: 14 mm/s<br>Hastighed ned: 14 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Støjniveau</b>                              | 48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materialer</b>                              | Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål.<br>Bordplade: ABS/akryl-kunststof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                        | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Varenummer</b>                     | R8711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ergonomi</b>                       | Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde.<br>De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større trykthed i en travl hverdag. |
| <b>Funktioner</b>                     | De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større trykthed i en travl hverdag.                                                                                                                             |
| <b>Strømforsyning (V)</b>             | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aktuator (motor)</b>               | LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Styreboks</b>                      | CBD6 (Linak), IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Håndbetjening</b>                  | HB30 (Linak), IPX4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Strømforbrug (max. belastning)</b> | Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W<br>Strømforbrug, standby: 0,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanti</b>                        | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                 |



# PRESSALIT®










|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Varenummer</b> | R8711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |
| <b>WEEE</b>       | Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |








PRESSALIT®

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart |
| <b>Varenummer</b> | R8711000                                            |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.<br>Skal bestilles separat.                                                                     |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.<br>Skal bestilles separat.                                                                |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= Hlz12</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.<br>Skal bestilles separat.                                                              |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14.<br>Skal bestilles separat.                                                                       |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                 | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart<br>R8711000                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |  |    |  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |  |    |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.                                            |                                                                                     |  |                                                                                     |