




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, elektrisch in hoogte verstelbaar RK1082
Beschrijving	EAN: 5708590293783 HMI: 61267  De Pressalit INDIVO in hoogte verstelbare keukenliften kunnen eenvoudig worden toegepast in thuis situaties, zodat het hele gezin kan genieten van alle mogelijkheden en gebruik kan maken van de in hoogte verstelbare functie. De liften kunnen ook een flexibele keukenoplossing bieden voor bijvoorbeeld zorgcentra, keukens op scholen of in laboratoria, overal waar keukenbladen en kasten vaak in hoogte moeten worden versteld. Elektrisch bedienbare lift voor vrijstaand werkblad. Voor werkbladen van 2001-2400 mm. Hoogte verstelbaar 300 mm. Inclusief 2 telescopische poten, dragers, lengte en dwars dragers en schakelaar.. Pressalit adviseert een overstek van 400 mm aan beide uiteinden van het werkblad, rekening houdend om vanuit een rolstoel eenvoudig te kunnen benaderen. . Gelieve gewenste lengte te vermelden bij het bestellen.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	300 mm
Product capaciteit	Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld): 100 kg inclusief werkblad.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 20 mm/s
Noise level	45 dB



Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, elektrisch in hoogte verstelbaar RK1082
Materialen	Materiaal: Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof Dwarsdragers: aluminium Dragers: staal Kabelgoot: ABS-kunststof Schakelopties: ABS-kunststof Oppervlaktebehandeling: Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006)
Ergonomy	Een vrijstaande elektrische Indivo-oplossing is een flexibele werk-of eettafel, voornamelijk bedoeld voor gebruik in de keuken. De hoogte van het werkblad kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de wensen of situatie van de gebruiker. Een vrijstaand werkblad kan ook worden gebruikt in ruimtes waarin de wanden niet sterk genoeg zijn om de wandmodellen te ondersteunen.
Funktie	De hoogtes worden aangepast via schakelopties die zich in de rand of direct onder het werkblad bevinden. Bedienings schakelaars kunnen overal worden geplaatst. Het ontwerp van de poten en voeten maken de tafel stabiel en veilig, en zorgen ervoor dat de lift een minimaal ongemak veroorzaakt voor rolstoelgebruikers. Het ontwerp van de lift maakt het mogelijk om het werkblad van alle kanten te gebruiken. In hoogte 300 mm verstelbaar. Beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 1400 mm en 3000 mm.
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 300 W Power consumption by standby: 2 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.



Product	Lift voor werkblad, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1082
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	Lift voor werkblad, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1082

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®